


# Clou podotactile à visser Laiton



**caractéristiques du produit :**

**Galerie de produits :**



**Description du produit :**

Nous consulter pour des quantités supérieures à 5000 unités

Plot podotactile en laiton à visser. Visserie NON fournie

Dimensions : 25 x 5 mm.

Matière : Fabrication en laiton.

Nous vous conseillons également de la colle PU pour maintenir le plus longtemps possible les vis en place.

**Méthode de pose :**

1. Tracer un trait parallèle à 50 cm de la première contremarche.
2. Placer correctement le gabarit de pose au sol à partir de ce trait (en laissant les 50 cm libre) et en faisant en sorte qu'il ne bouge plus pendant la pose ou le perçage des clous.
3. Mettre les clous au milieu des empreintes du gabarit de pose pour visser ou percer (nettoyage, cheville, colle PU).

- **4.** Mettre cheville et vis ou, uniquement la vis dans le centre du clou et visser.