

EasyLaser Laiton nickelé



Galerie de produits :



caractéristiques du produit :

Fonction: Podotactile
Type de produit: Clou podotactile
Localisation: Intérieur
Matières: Nickelé
Matières: Aluminium
Matières: Inox
Matières: Laiton
Forme: Rond
Mise en oeuvre: À coller
Support: Moquette rase
Support: Bois
Support: Carrelage
Support: Sols résines
Support: Béton
Support: Sol plastique
Support: Pierre naturelle
Type de support: Lisse
Couleurs: Reflets suivant lumière

Description du produit :

TactiLaser est un clou podotactile auquel nous appliquons un traitement au laser.

Clou podotactile en laiton nickelé avec dessus gravé avec une spirale.

Le plot podotactile est en laiton, il a reçu un traitement nickelé et nous avons ôtés la couche de nickelage avec un graveur laser

Unique en France pour les clous podotactiles.

Méthode de pose :

Nettoyez et dégraissez le sol de façon à obtenir une adhérence correcte afin d'éviter un décollement

- 1. Tracer un trait parallèle à 50 cm de la première contremarche.
- 2. Placer correctement le gabarit de pose au sol à partir de ce trait (en laissant les 50 cm libre).

- **3.** Mettre quelques gouttes de colle au milieu des empreintes du gabarit de pose.
- **4.** Veillez à remplir complètement le rond sous la tête de TactiLaser de colle.